

Tryckknapp kortslagig med stor vippa KT4F



Återfjädrande tryckknapp med stor vippa, 4 NO kontakter 8A/250V AC, kontaktavstånd endast 0,5 mm, yttermått 80x80 mm, ramens innermått 55x55 mm, 15 mm hög.

Tryckknappsmodulen har samma mått som den trådlösa tryckknappsmodulen i FT4F.

Levereras med ytterram R1F, stor enkelvippa WF, stora dubbelvippor DWF, mellanram ZR (allt i samma färg), tillbehörsram BRF, fästplatta HP och tryckknappsmodulen.

När man att använder enkelvippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill (kontakt 1-2) och nertill (kontakt 1-3) på vippan.

Och när man att använder dubbelvippor kan fyra signaler utvärderas:

Tryck upptill (kontakter 1-2 and 1-4) höger/vänster sida och nertill (kontakter 1-3 and 1-5) höger/vänster sida när tryckknappsmodulen är monterad så att märkningen 0 är upptill.

På fästplattan finns även hål som kan användas till skruvarna i en apparatdosa, så även där kan tryckknappen monteras flexibelt.

Dubbelvipporna är monterade vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med tryckknappsmodulen.

Innan montering, ta bort mellanramen och ytterramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixera fästplattan så att en hake är upptill respektive nertill, sätt nu i mellanramen i ytterramen, klicka sedan ihop detta med fästplattan i hakarna, klicka sedan i *tryckknappsmodulen med vald vippa*. Se till att markering 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vid montering kan Eltako-ramen alltid bytas ut mot en ram med innermåttet 55x55 mm från flertalet tillverkare. I synnerhet gäller detta om det behövs flerfacksramar.